

EPIC® H-B 10 TSBH

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica para el uso en la construcción de máquinas e instalaciones cuenta con 2 palancas dobles, una entrada de cable lateral y puede seleccionarse con o sin empalmes intermedios.

Info

Más espacio interior para un cableado cómodo
 Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
 Grado de protección UL50E probado



-  Componentes complementarios de automatización de Lapp
-  Ingeniería de planta
-  Resistencia mecánica
-  Robusto
-  Impermeable

Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación
 Para la conexión con la contraparte con la cubierta integrada

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
 Tecnología de luz y sonido
 Industria transformación de plásticos

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TSBH

Características de producto

Carcasa más alta
2 estribos transversales
entrada de cable lateral
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-B 10 TSBH

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, palanca doble, mayor altura)					
70057200	H-B 10 TSBH 21	-	21	sí	10
70057400	H-B 10 TSBH 29	-	29	sí	10
79057200	H-B 10 TSBH M25	25	-	-	10

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16