

SKINDICHT® BL FKM

SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con junta tórica FKM y rosca de conexión PG, montaje con destornillador



Ingeniería de planta



Gran resistencia química



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Ahorro de espacio



Robusto



Resistente a temperaturas



Impermeable

Características de producto

Se monta con un destornillador

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Datos técnicos

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL FKM

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Material:	Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: FKM
Grado de protección::	IP 66 IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas:	-20 °C a +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® BL FKM

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
52003398	PG 7	5	50
52003399	PG 9	6	50
52003401	PG 11	6	50
52003402	PG 13,5	6,5	50
52003403	PG 16	6,5	50
52003404	PG 21	7	25
52003405	PG 29	8	25
52003406	PG 36	9	25
52003407	PG 42	10	5
52003408	PG 48	10	5