EPIC® H-B 16 TGH-RO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica, con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple, está disponible en una versión con o sin empalmes intermedios.

Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
Grado de protección UL50E probado
Versión larga con mas espacio para el cableado

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
Más espacio interior para un cableado cómodo
SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido

Última actualización (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Industria transformación de plásticos

Características de producto

Carcasa más alta
Pernos para palanca simple
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) UL50 tipo 12 (con cierre)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple, mayor altura)					
70094200	H-B 16 TGH-RO 21	-	21	sí	5
70094400	H-B 16 TGH-RO 29	-	29	sí	5
79094200	H-B 16 TGH-RO M25	25	-	-	5
79094400	H-B 16 TGH-RO M32	32	-	-	5
79094600	H-B 16 TGH-RO M40	40	-	-	5

Última actualización (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16