

## EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.



La carcasa metálica robusta y baja cuenta con 2 entradas de cable y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

### Info

Más espacio interior para un cableado cómodo

Tapa de metal con bisagra robusta

Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Ingeniería de control

Industria transformación de plásticos

### Características de producto

Última actualización (10.04.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

base de montaje en superficie, más alta  
1 palanca simple  
2 entradas de cable  
Tapa protectora de metal

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



## EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Referencia	Article description	M	PG	Unidad de embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 2 entradas de cable, palanca simple, mayor altura)				
70016200	H-B 6 SDRLH-LB 21	-	21	10
79016200	H-B 6 SDRLH-LB M25	25	-	10
79016400	H-B 6 SDRLH-LB M32	32	-	10

Última actualización (10.04.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16