

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Carcasas robustas y fiables para la industria con protección frente EMC



Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250

Info

Protección frente a EMC (CEM)

Resistente a la corrosión

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistente a la corrosión



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro de espacio



Robusto



Prensaestopas SKINTOP® integrado

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB



Conector con carcasa estándar



Protección frente a señales de interferencia



Impermeable

Beneficios

Pantalla de 360° óptima, de baja resistencia

Uso universal gracias a la elevada resistencia a la corrosión y la elevada protección frente a las influencias medioambientales.

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Rápida instalación en comparación con otros sistemas existentes

Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

En ambientes EMC críticos

Para aplicaciones fijas y flexibles en el ámbito de industria de maquinaria y energía eólica

Maquinaria de construcción

Construcción de motores eléctricos

Características de producto

Carcasas que indican "BRUSH", vienen con el contacto tipo BRUSH para el contacto de pantalla.

Enchufable a carcasas estándar

Resistente a la corrosión conforme a DIN EN 6988

Ensayo en niebla salina conforme a IEC 68-2-52, intensidad 2

Prueba de salpicadura de sal conforme a DIN EN ISO 9227, método NSS, período de prueba 480 horas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material:

Carcasa: cinc fundido niquelado

Palancas y tornillos: acero inoxidable

Sellado: NBR

Prensaestopas

Cuerpo: latón niquelado

Inserto: PA

Sellado: elastómero especial

Grado de protección::

IP 65

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (cerrado)

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Referencia	Descripción del artículo	Rango de alcance en mm	Ø mínimo sobre malla en mm	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (1 entrada de cable, palanca simple)				
70250207	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13	6 - 13	-	1
70250268	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH	6.0 - 13.0	5	1
70250208	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17	9 - 17	-	1
70250209	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH	9 - 17	5	1

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16