


## SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada

### Info

Versión de acero inoxidable con diseño compacto e higiénico  
Para uso en la "splash zone" en la producción de alimentos



Alimentación y Bebidas



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Resistente a la corrosión  
resistente al agua marina  
Superficies lisas y sin filos  
Diseño compacto  
Alcances de sujeción amplios y variables

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® INOX NPT

### Ámbito de uso

Para uso en onshore y offshore  
Plantas de embotellado y destilerías  
Industria alimentaria (zona libre de productos, zona de salpicaduras)

### Normas de referencia / Aprobaciones

ECOLAB®  
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección  
DIN EN 1672-2  
Directriz para el diseño de maquinaria  
DIN EN ISO 14159  
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery  
NSF/ANSI 169  
Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

### Composición de producto

Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material:	Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Inserto: poliamida Sellado: silicona Junta tórica: silicona Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +100 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® INOX NPT**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
<b>SKINTOP® INOX NPT</b>						
53806778	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806779	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806780	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806781	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806782	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806783	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806784	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5
<b>SKINTOP® INOX-R NPT</b>						
53806796	NPT 1/4"	3 - 5	16	37.8	15	5
53806798	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	5
53806799	NPT 3/4"	7 - 13	29	46.2	15	5
53806800	NPT 1"	8 - 15	36	50.6	15	5
53806801	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	59.2	17	5
53806802	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	63.2	17	5

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16