

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24, kit CEM con principio de escobillas adecuado para los sistemas de pasacables SKINTOP® con escotadura de conector de 24 polos

Info

Kit EMC(CEM) con principio de cepillo apto para los sistemas de pasacables SKINTOP® para bastidores de tamaño 24



Fiabilidad



Voltaje



Protección frente a señales de interferencia



Resistente a temperaturas

Beneficios

Contacto de la pantalla más rápido y fácil

Excelente protección EMC (CEM)

Se instala y contacta más rápidamente que cualquier otro sistema comparable

Máxima libertad de ensamblaje y ajuste del cable

Diámetro de cable individual utilizable

Ámbito de uso

Para el contacto EMC (CEM) de la pantalla del cable al utilizar los pasacables múltiples SKINTOP®

Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre

Construcción de cuadros eléctricos

Sistemas de automatización

Características de producto

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Contacto de pantalla de baja impedancia
Contacto para pantalla grande y visible

Entrega

Marco del cepillo
Manguitos distanciadores
Material de fijación

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Descripción de clase: sistema de entrada de cable

Material:

Marco: aluminio

Cepillo EMC : latón

Rango de temperaturas:

de -30 °C hasta +110 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Referencia	Dimensiones totales	Área de paso	Perforación	Unidad / unid. embalaje
52220089	60x140 mm	47.0 - 120.0	4,2	1