EPIC® H-A 4


Insertos H-A con conexión atornillada y hasta 2,5 mm² de sección transversal


Este robusto inserto cuenta con una conexión roscada de manejo sencillo y es adecuado, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

Info
Inserto para aplicación trifásica con conductor neutro
Fácil montaje debido a la entrada rectade los conductores
Hecho en Alemania









Ingeniería de planta

Carril

Energía eólica

Ahorro en tiempo de instalación

Ahorro de espacio

Variedad de certificados de aprobación

Beneficios
Los H-A 3 / H-A 4 pequeños se emplean en espacios especialmente reducidos
Instalación fácil gracias a la conexión atornillada
Fácil conexión de cables con una entrada estrecha para los cables en los contactos
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Construcción de aparatos
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Test de voltaje:	4 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	1,5 - 4 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	4 + PE
Tipo de conexión:	Conexión atornillada: 0,5 - 2,5 mm^2(2,5 mm^2 con punteras en función del perfil de crimpado)
Longitud de pelado (mm):	6
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® H-A 4

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Conexión atornillada H-A 4				
10431000	H-A 4 SS	inserto (macho)	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	hembra	1 - 4	10

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4



©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos