


SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, prensaestopas métrico con junta de sellado adaptable, para cables con diámetros exteriores grandes, alta descarga de tracción



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción

Beneficios

La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable

Descarga de tracción elevada

Robusto

Para cables de gran diámetro exterior

Ámbito de uso

Prensaestopas compacto de latón macizo con buena descarga de tracción para cables de gran diámetro.

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

SKINDICHT® SHZ-M-XL es similar a SKINDICHT® SHZ-M, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas

Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Ejemplo de descripción:

SHZ-M 16/9

16 = rosca métrica de conexión

9 = rosca PG de cierre

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Última actualización (07.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHZ-M

Clasificación ETIM 6:	Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21
Material:	Cuerpo: latón niquelado Anillo de sellado: CR/NBR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 55
Rango de temperaturas:	De -20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® SHZ-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Clamping range ØF mm	Ø F mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Abertura F mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHZ-M										
52106700	M 12 x 1,5	5.0 - 5.0	5.5 - 6.5	21	7	14 / 15	30.0	5	8.0	50
52106710	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	5.0 - 8.0	25	9	18 / 17	33.0	5	10.0	50
52106720	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	8.0 - 12.0	28	11	22 / 20	35.0	6	12.0	25
52106730	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	8.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	39.5	6	14.0	25
52106740	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	8.0 - 15.0	35	16	24 / 24	41.5	6	15.0	25
52106750	M 25 x 1,5	11.0 - 20.0	14.0 - 19.3	46	21	30 / 30	47.0	7	20.0	25
52106760	M 32 x 1,5	18.0 - 27.0	19.0 - 27.0	58	29	40 / 41	53.0	8	27.0	10
52106770	M 40 x 1,5	24.0 - 31.0	27.0 - 34.0	70	36	50 / 50	60.0	8	34.0	10
52106780	M 50 x 1,5	30.0 - 42.5	35.0 - 43.0	78	42	57 / 57	65.0	9	43.0	5
52106790	M 63 x 1,5	36.0 - 47.0	40.0 - 47.5	86	48	66 / 64	68.0	10	48.0	5
SKINDICHT® SHZ-M-XL										
52106705	M 12 x 1,5	5.0 - 5.0	5.5 - 6.5	21	7	14 / 15	35.0	10	8.0	50
52106715	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	5.0 - 8.0	25	9	18 / 17	38.0	10	10.0	50
52106725	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	8.0 - 12.0	28	11	22 / 20	39.0	10	12.0	25
52106735	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	8.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	43.5	10	14.0	25
52106745	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	9.0 - 14.5	35	16	24 / 24	45.5	10	15.0	25
52106755	M 25 x 1,5	11.0 - 20.0	14.0 - 19.3	46	21	30 / 30	51.0	11	20.0	25
52106765	M 32 x 1,5	18.0 - 27.0	19.0 - 27.0	58	29	40 / 41	58.0	13	27.0	10
52106775	M 40 x 1,5	24.0 - 31.0	27.0 - 34.0	70	36	50 / 50	67.0	13	34.0	10
52106785	M 50 x 1,5	30.0 - 42.5	35.0 - 43.0	78	42	57 / 57	70.0	14	43.0	5
52106795	M 63 x 1,5	36.0 - 47.0	40.0 - 47.5	86	48	66 / 64	73.0	14	48.0	5