




EPIC® K 4/2

Inserto combinación de alimentación y control

El inserto combinado es apto para la potencia y el control y puede utilizarse, por ejemplo, en el sector de las energías renovables y los sistemas de control.

Info

Inserto combinación de alimentación y control



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Energía eólica



Resistente a temperaturas

Beneficios

Alimentación y control en un inserto conector

Excelente combinación con ÖLFLEX®SERVO

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de control

Energía renovable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® K 4/2

	ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	830 V Power 400 V Control
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	80 A Potencia 16 A Control
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 5 mOhm
Número de contactos:	4 + 2 + PE
Tipo de conexión:	Conexión roscada: 1,5 - 16,0 mm ² (contacto de potencia) Conexión roscada: 0,5 - 2,5 mm ² (contacto de control)
Longitud de pelado (mm):	16 mm (potencia) 6 mm (control)
Material:	Policarbonato PC
Ciclos de conexión:	500
Certificaciones:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +125 °C

Nota

Conexión a tierra con cable de 16mm² sólo recomendada con el terminal 44424029

Los insertos deben utilizarse con la carcasa apropiada

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Para la conexión de conductores trenzados debe utilizarse un manguito terminal.

EPIC® K 4/2

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Conexión atornillada K 4/2 EPIC®				
44424043	EPIC® K 4/2 SS	inserto (macho)	4 + 2 + PE	10
44424044	EPIC® K 4/2 BS	hembra	4 + 2 + PE	10

EPIC® K 4/2