


SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, prensaestopas robusto de sellado especial, estanco con elevada descarga de tracción, sujeción cuidadosa del cable



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Impermeable

Beneficios

Resiste el agua a presión
Fijación protectora del cable
Robusto
Descarga de tracción elevada

Ámbito de uso

Prensaestopas para uso con agua a presión con un elemento de sellado cónico especial
Bombas
Interruptores de flotador

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
accesorios apropiados SKINDICHT® SHV conos de sellado
Ejemplo de descripción:
SHV-M 20/11/7
20 = rosca métrica de conexión

Última actualización (03.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV-M

11 = rosca PG de cierre

7 = apertura libre del cono de sellado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso:

Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21

Material:

Cuerpo: bronce niquelado

Cono de sellado: CR

Junta tórica: NBR

Grado de protección::

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas:

De -20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® SHV-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Clamping range ØF mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Abertura junta	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHV-M								
52105270	M 12 x 1,5	3 - 4,8	7	14.0 / 14.0	26.0	5	5.0	50
52105280	M 16 x 1,5	4,5 - 5,8	9	18.0 / 17.0	26.5	5	6.0	50
52105290	M 16 x 1,5	5,5 - 6,8	9	18.0 / 17.0	26.5	5	7.0	50
52105300	M 20 x 1,5	6 - 6,8	11	22.0 / 20.0	31.0	6	7.0	25
52105310	M 20 x 1,5	6,5 - 8,8	11	22.0 / 20.0	31.0	6	9.0	25
52105320	M 20 x 1,5	6,5 - 8,8	13,5	22.0 / 22.0	32.5	6	9.0	25
52105330	M 20 x 1,5	9 - 10,8	13,5	22.0 / 22.0	32.5	6	11.0	25
52105340	M 20 x 1,5	9 - 10,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	11.0	25
52105350	M 20 x 1,5	9,5 - 12,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	13.0	25
52105360	M 20 x 1,5	13 - 14,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	15.0	25
52105370	M 25 x 1,5	13,5 - 15,8	21	30.0 / 30.0	38.5	7	16.0	25
52105380	M 25 x 1,5	15 - 17,8	21	30.0 / 30.0	38.5	7	18.0	25
52105390	M 25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30.0 / 30.0	38.5	7	20.0	25
52105400	M 32 x 1,5	17,5 - 21,8	29	40.0 / 40.0	42.5	8	22.0	10
52105410	M 32 x 1,5	19 - 23,8	29	40.0 / 40.0	42.5	8	24.0	10
52105420	M 32 x 1,5	23 - 25,8	29	40.0 / 40.0	42.5	8	26.0	10