

## Módulo EPIC® MC: 20 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de corriente de alta intensidad con 20 contactos puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y es apto, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

### Info

Apto para uso con contactos en rollo

Para crimpado en máquinas automáticas



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Energía eólica

### Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Maquinaria de impresión

Ingeniería de control

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Módulo EPIC® MC: 20 polos

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                         | industrial)                                       |
| Tensión nominal:        | 100 V                                             |
| Corriente nominal en A: | 4 A                                               |
| Grado de contaminación: | 3                                                 |
| Contactos:              | Aleación de cobre dorado                          |
| Número de contactos:    | 20                                                |
| Tipo de conexión:       | Terminal crimpado: 0,08 - 0,56 mm <sup>2</sup>    |
| Ciclos de conexión:     | 50                                                |
| Con aprobación VDE:     | Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas:  | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C     |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

## Módulo EPIC® MC: 20 polos

| Referencia       | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Número de contactos operativos | Slots | Unidad / unid. embalaje |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|
| Módulo: 20 polos |                          |                  |                                |       |                         |
| 10383600         | MCS 20 CG                | inserto (macho)  | 20                             | 1     | 10                      |
| 10383700         | MCB 20 CG                | hembra           | 20                             | 1     | 10                      |