

SKINDICHT® VENT PA6

Elemento de compensación de presión; rosca de conexión M6, M8 y M12; poliamida; negro/gris claro/gris plateado; IP68; cantidad de aire (máx.): 3,5 l/min

SKINDICHT® VENT PA6, elemento métrico de compensación de presión y elemento de cierre de plástico con necesidad de espacio reducida y gran flujo de aire

Info

Elemento de compensación de presión transpirable con tecnología de membrana



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Gran resistencia química



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Fiabilidad



Conector con carcasa estándar

Beneficios

Elemento de compensación de presión que garantiza la compensación de presión necesaria cuando la envolvente está cerrada. Así se evita por completo la formación de humedad o condensación.

En el caso de nombres de artículos con el añadido "PLUS", tienen el rango de sujeción equivalente al de tamaño de rosca superior. El rango de sujeción ampliado permite la introducción de cables con un diámetro mayor con una rosca de fijación más pequeña

La certificación UL conforme a los datos técnicos (dependiendo del artículo) permite el uso del producto en el mercado norteamericano.

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT PA6

Ámbito de uso

Especialmente para envolventes cerradas donde se necesita una ventilación óptima.

Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Las variantes de color negro son resistentes a los rayos UV y, por lo tanto, muy adecuadas para su uso en exteriores.

Características de producto

Elemento de cierre e igualación de presión en un sistema

Menor necesidad de espacio

Alto flujo de aire

Normas de referencia / Aprobaciones

Aprobado conforme a UL 508 A opcional

Aviso

Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Certificaciones:	Rosca métrica según EN 60423
Aviso:	Membrana: acrílico - copolímero
Colores disponibles:	RAL 7035 gris claro Black (RAL 9005), UV-resistant
Material:	Poliamida 6 - Versión standard / UL 94 V2 Poliamida 66 - Versión UL / UL 94 V0 NBR de sellado plano - Versión estándar Junta tórica NBR - Versión UL
Grado de protección::	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® VENT PA6

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
Versión no certificada				
51730188	-	16.2	10	25
51730190	-	16.2	10	25
51730192	-	16.2	10	25
51730194	-	16.2	10	25
51730196	-	16.2	10	25
51730198	-	16.2	10	25
Versión no certificada				
51730200	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK	17.3	10	25
51730202	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY	17.3	10	25
Versión certificada cURus				
51730201	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus	17.3	10	25
51730203	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus	17.3	10	25
51730210	-	-	5	25
51730211	-	-	5	25
51730213	-	-	5	25
51730214	-	-	5	25

SKINDICHT® VENT PA6

