


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, reductores de poliamida reforzados con fibra de vidrio para elevada estabilidad mecánica, con tuerca de conexión métrica



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Conector con carcasa estándar

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles:

RAL 7035 gris claro

Black (RAL 9005), UV-resistant

Material:

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +100 °C

Nota

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU-M

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® KU-M

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra M2	SW tamaño de llave mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® KU-M gris luminoso					
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22	9	100
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24	9	100
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29	10	100
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29	10	100
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29	10	100
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36	12	50
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36	12	50
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36	12	50
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36	12	50
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46	12	50
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46	12	50
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46	12	25
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46	12	25
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55	14	5
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55	14	5
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55	14	5
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55	14	5
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68	15	5
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68	15	5
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68	15	5
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68	15	5
SKINDICHT® KU-M negro					
52104541	16 x 1,5	12 x 1,5	20	8	100
52104520	20 x 1,5	12 x 1,5	24	8	100
52104521	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104522	25 x 1,5	12 x 1,5	29	8	100
52104523	25 x 1,5	16 x 1,5	29	8	100
52104524	25 x 1,5	20 x 1,5	30	10	100
52104526	32 x 1,5	16 x 1,5	36	10	50
52104527	32 x 1,5	20 x 1,5	36	10	50
52104528	32 x 1,5	25 x 1,5	36	11	50
52104529	40 x 1,5	16 x 1,5	46	10	50
52104530	40 x 1,5	20 x 1,5	46	10	50

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16



SKINDICHT® KU-M

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra M2	SW tamaño de llave mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
52104531	40 x 1,5	25 x 1,5	46	10	25
52104532	40 x 1,5	32 x 1,5	44	12	25
52104534	50 x 1,5	25 x 1,5	55	12	5
52104535	50 x 1,5	32 x 1,5	55	12	5
52104536	50 x 1,5	40 x 1,5	55	13	5
52104537	63 x 1,5	25 x 1,5	68	12	5
52104538	63 x 1,5	32 x 1,5	68	12	5
52104539	63 x 1,5	40 x 1,5	68	12	5
52104540	63 x 1,5	50 x 1,5	70	15	5