


## GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

### Info

Cables de conexión de fibra óptica ajustada Simplex, preconectorizados, con duraderos conectores con virolas cerámicas



### Beneficios

Fácil instalación y montaje

Conexión directa para el empalme de cables en la instalación

Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

### Ámbito de uso

Para uso en interiores

Conexión con un dispositivo óptico final

### Características de producto

Gran flexibilidad

Terminación del cable con virolas cerámicas de gran duración

Set compuesto de 12 rabillos con codificación de colores (rojo, verde, azul, amarillo, gris, marrón, violeta, turquesa, negro, naranja, fucsia)

### Normas de referencia / Aprobaciones

LC cumple con el estándar IEC 61754-20

SC cumple con el estándar IEC 61754-4

ST cumple con el estándar IEC 61754-2

### Composición de producto

Fibra óptica ajustada Simplex

Conector: LC, SC o ST

Cubiertas secundarias y primarias de colores

Longitud estándar: 2m

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000748

Última actualización (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## GOF SIMPLEX Pigtail

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 6:         | Descripción de clase ETIM 5.0: Pigtail<br>ETIM 6.0 Class-ID: EC000748<br>ETIM 6.0 Class-Description: pigtail de fibra óptica |
| Dimensiones:                  | Fibra primaria revestida: 250 µm<br>Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm                                      |
| Tipo de fibra:                | GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)                                                                                  |
| Nombre estándar:              | J-VH 1G/E...                                                                                                                 |
| Tipo de fibra óptica:         | Material del conductor: vidrio<br>Material del revestimiento: vidrio                                                         |
| Fuerza de tracción permitida: | Instalación fija: 100 N                                                                                                      |
| Rango de temperaturas:        | Instalación fija: de -20 °C a +60 °C<br>Uso flexible ocasional: de -5 °C a +50 °C                                            |

### Nota

Tipos de conectores adicionales por encargo (p. ej. LC, MTRJ, E2000).

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**GOF SIMPLEX Pigtail**

| Referencia                  | Denominación                       |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Multimodo G 50 OM4</b>   |                                    |
| 29310402                    | GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m |
| 29320402                    | GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m |
| 29330402                    | GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m |
| <b>Multimodo G 50 OM3</b>   |                                    |
| 29310302                    | GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m |
| 29320302                    | GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m |
| 29330302                    | GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m |
| <b>Multimodo G 50 OM2</b>   |                                    |
| 29310202                    | GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m |
| 29320202                    | GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m |
| 29330202                    | GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m |
| <b>Multimodo G 62.5 OM1</b> |                                    |
| 29310102                    | GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m   |
| 29320102                    | GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m   |
| 29330102                    | GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m   |
| <b>Monomodo E 9 OS2</b>     |                                    |
| 29310902                    | GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m  |
| 29320902                    | GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m  |
| 29330902                    | GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m  |

Última actualización (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16