

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, herramienta de montaje universal, ajustable para tamaños de llave de 14-33mm, montaje después de haber insertado los cables



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio

Beneficios

Se ajusta a todos los tamaños de llave de 14 a 33 mm
Montaje incluso cuando ya se han insertado los cables
Empuñadura de poliamida con diseño ergonómico

Ámbito de uso

Para un montaje rápido de racores y prensaestopas

Características de producto

Hecho de acero de herramienta cromado
Con dos alcances de sujeción extensibles (posiciones de bloqueo)
Abertura pequeña (14 - 22 mm): M12 a M16, PG7 a PG11, NPT 3/8"
Amplia abertura (24 - 33 mm): M20 a M25, PG13,5 a PG21, NPT 1/2" a 3/4"

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002498

ETIM 5.0 Class-Description: accesorios para técnica de conmutación de baja tensión

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002498

ETIM 6.0 Class-Description: accesorios para técnica de conmutación de baja tensión

Nota

No está sujeto a la directiva RoHS

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (02.04.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16



SKINMATIC® RZ

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ancho de llave en mm	Longitud media C mm	Unidad / unid. embalaje
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250.0	1

Última actualización (02.04.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16