


SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, prensaestopas de latón resistente al agua salada para temperaturas elevadas, rosca PG, resistente a aceites, disolventes, ácidos y químicos



Gran resistencia química



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Resistente a temperaturas

Beneficios

Soporta altas temperaturas

Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas

Resistente al agua marina

Descarga de tracción elevada

Robusto

Ámbito de uso

Prensaestopas especial con manguito antiacodaduras de VITON®. Nuestro receptáculo reforzado VITON® resistente al ácido no muestra signos de envejecimiento ni siquiera tras un largo período de uso a una temperatura de +165°C.

fabricación de maquinaria y turbinas

Técnica de centrales eléctricas

Laboratorio

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Aviso

Última actualización (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV

Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
De tipo EMC, bajo demanda

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21
Bajo demanda:	Disponible con rosca de conexión larga
Material:	Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: FKM Protección antiacodaduras: FKM
Grado de protección::	IP 65
Rango de temperaturas:	de -20 °C a +165 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® SR-SV

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SR-SV							
52023620	SR-SV 11/07	5,5 - 7	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023621	SR-SV 11/09	7,5 - 9	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023622	SR-SV 13/09	7,5 - 9	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023623	SR-SV 13/11	9 - 11	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023624	SR-SV 13/13	11 - 13	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023625	SR-SV 16/13	11,5 - 13	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023626	SR-SV 16/15	13 - 15	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023627	SR-SV 21/15	13,5 - 15	40	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023628	SR-SV 21/17	15 - 17	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023629	SR-SV 21/19	17 - 19	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10