



FLEXIMARK® THERMO CLIP

Indicador de temperatura para el control de cables de alimentación, con efecto de memoria, libre de halógenos, disponible para diferentes diámetros exteriores de cable.



Ingeniería de planta



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Los indicadores de temperatura adjuntos permiten la inspección visual de equipos eléctricos. Se produce un cambio de color si se excede la temperatura.

La rápida identificación de componentes eléctricos sobrecalentados permite un análisis rápido de la causa. Esto permite que se inicien medidas adecuadas para evitar los tiempos de inactividad de la planta.

La monitorización 24/7 y el efecto de memoria permiten registrar continuamente el exceso de temperatura y pueden actuar como una advertencia temprana de sobrecalentamiento.

Instalación segura, rápida y sencilla.

Producto libre de halógenos que no genera gases nocivos en caso de incendio.

Ámbito de uso

Para indicar que se han superado las temperaturas.

Cambio de color reversible a temperaturas de +53 °C a +70 °C.

Cambio de color irreversible a temperaturas desde +71 °C.

Para uso con cables de alimentación.

Puede utilizarse en interiores secos.

Aviso

Limitaciones: la serie FLEXIMARK® THERMO CLIP es apta para su uso en cables con una tensión nominal máxima de 600 VAC/VDC. La serie FLEXIMARK® THERMO CLIP no es apta para el uso sin protección en exteriores ni bajo la luz solar directa. El producto FLEXIMARK® THERMO CLIP no es apto para su uso con temperaturas negativas. Los FLEXIMARK® THERMO CLIP no previenen fallos eléctricos ni incendios, pero ayudan en la supervisión de temperaturas anormales y proporcionan indicaciones visuales de temperaturas de aislamiento anormales por encima de 71 °C, independientemente de la causa subyacente. El uso de la serie FLEXIMARK® THERMO CLIP no sustituye la necesidad de inspeccionar, probar, mantener e instalar instalaciones eléctricas de conformidad con las normas locales vigentes para la instalación eléctrica, la inspección y el mantenimiento, los requisitos de salud y seguridad y las instrucciones del fabricante. La serie FLEXIMARK® THERMO CLIP no es apta para todas las condiciones ambientales. El usuario final debe comprobar si son adecuados para su aplicación.

Datos técnicos

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® THERMO CLIP

Clasificación ETIM 5:	EC003592
Bajo demanda:	Otros tamaños y símbolos
Colores disponibles:	Púrpura
Material:	5-10°% de concentrado de color termocromático. 90-95% de polipropileno, sin halógenos (libre de halógenos).
Rango de temperaturas:	Cambio de color reversible a temperaturas de +53 °C a +70 °C. Cambio de color irreversible a temperaturas desde +71 °C.

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

FLEXIMARK® THERMO CLIP

Referencia	Denominación	Diámetro de cable	Sección transversal del conductor	Unid. de embalaje
83881100	FLEXIMARK THERMO CLIP H1 70 °C -50	2,3-4,2	2,3-4,2 mm	50
83881101	FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70 °C -1000	2,3-4,2	2,3-4,2 mm	1000
83881102	FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70 °C -5000	2,3-4,2	2,3-4,2 mm	5000
83881103	FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70 °C -50	4,8-7,1	4,8-7,1 mm	50
83881104	FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70 °C -500	4,8-7,1	4,8-7,1 mm	500
83881105	FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70 °C -5000	4,8-7,1	4,8-7,1 mm	5000
83881106	FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70 °C -25	8-13,6	8-13,6 mm	25
83881107	FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70 °C -250	8-13,6	8-13,6 mm	250
83881108	FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70 °C -2000	8-13,6	8-13,6 mm	2000
83881109	FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70 °C -12	13,8-23	13,8-23 mm	12
83881110	FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70 °C -120	13,8-23	13,8-23 mm	120
83881111	FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70 °C -500	13,8-23	13,8-23 mm	500
83881112	FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70 °C -6	23-31	23-31 mm	6
83881113	FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70 °C -60	23-31	23-31 mm	60
83881114	FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70 °C -240	23-31	23-31 mm	240

FLEXIMARK® THERMO CLIP