


SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, prensaestopas para conductores de fibra óptica, descarga de tracción y sellado

Info

Permite una buena fijación y sellado sin afectar al rendimiento de transmisión



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Inserto de sellado especial con zona de fijación de 12 x 0-3 mm

Fácil montaje y desmontaje gracias a la herramienta de instalación

Fijación suave de conductores de fibra óptica debido al material EPDM

Los orificios ranurados permiten la introducción de conductores de fibra óptica preconectorizados

Ámbito de uso

Montaje de cables de fibra óptica

Ampliación de banda ancha

Aplicaciones FTTx

Aplicaciones industria 4.0

Apto para el uso en interiores y exteriores

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Para lograr un alto grado de protección se pueden cerrar los orificios no utilizados con elementos SKINTOP DIX-DV

Entrega

Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

Datos técnicos

Aviso:	Para los pares de apriete véanse las instrucciones de montaje
Colores disponibles:	RAL 7035 gris luminoso
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado: EPDM (resistente a los rayos UV y al ozono)
Grado de protección::	IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® FIBER

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
54113180	M 32 x 1,5	0 - 3	36	47.0	10	10

SKINTOP® FIBER

