DYMO® XTL 300 / 500

Impresora de etiquetado sencillo, rápido y diverso para uso móvil

Ahorro en tiempo de instalación

Ligero

Ahorro de espacio

Beneficios

La impresora de etiquetas detecta automáticamente la etiqueta colocada
Manejo intuitivo gracias a las aplicaciones integradas para etiquetas
Ahorro de tiempo gracias a las etiquetas preconfeccionadas
Vista previa igual al original
Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales

Ámbito de uso

Identificación de cables, cables unipolares y componentes
Resistente a luz ultravioleta, aceite, humedad y productos químicos

Características de producto

Tecnología de impresión por transferencia térmica
XTL 500: ancho máx. de la etiqueta 54 mm, pantalla táctil, cuchilla de corte automática

Normas de referencia / Aprobaciones

Cintas de vinilo y etiquetas laminadas:
aprobado por UL como componente según UL 969
Número de registro: MH48389

Aviso

Software DYMO ID para la conexión a PC (disponible en www.dymo.com) para una fácil transferencia de las etiquetas

Última actualización (04.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Ámbito de entrega

El kit contiene 1 DYMO XTL 500 (incl. etiquetas VIN 54BK/WH y LAM 38x39 WH), adaptador de carga, cable USB, batería de iones de litio, cinta de transporte e instrucciones, todo en maletín rígido

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Material:	Cintas de vinilo y etiquetas envolventes: Tubo retráctil de vinilo: Poliolefina (ignífugo UL224), ratio de contracción 3:1
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +60 °C

Nota

DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (04.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Referencia	Denominación	Anchura (mm)	Para Ø de cable en mm	de colores cinta	Impresora	m / unid. de embalaje
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Cintas de vinilo						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	transparente	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	blanco	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	blanco	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	blanco	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	rojo	XTL 500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	amarillo	XTL 500	7
Cintas de tubo retráctil						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	blanco	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	blanco	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	blanco	XTL 300/500	2,7

Última actualización (04.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500





Última actualización (04.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16