


SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, prensaestopas métrico de poliamida como protección de cables flexibles, con protección fiable contra doblado y acodaduras



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

protección fiable contra flexión y torsión
Conservación del cable
Funcionamiento fiable
Protección de cables flexibles

Ámbito de uso

Si los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven durante su uso, éstos deberán estar protegidos frente al doblado excesivo conforme a VDE 0700-1
Herramientas portátiles
Construcción de aparatos
Aplicaciones de luz y sonido
Partes móviles de máquinas

Última actualización (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BT-M

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7001, gris plata
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® BT-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® BT-M						
53017420	M 16 x 1,5	3,5 - 8	19	45.0	12	100
53017430	M 20 x 1,5	5 - 12	24	54.0	13	50
53017440	M 25 x 1,5	9 - 14	27	57.0	13	50