SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M es una contratuerca divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT



- Libre de halógenos
- Ahorro en tiempo de instalación
- Resistente a temperaturas
- Resistente a radicación UV

Beneficios

Montaje rápido
Desmontaje sencillo

Aviso

Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA Libre de halógenos
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT GMP-M

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT GMP-M

Referencia	Tamaño métrico	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® SPLIT GMP-M (contratuerca métrica)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16