

SILVYN® EC

SILVYN® EC, tapa terminal para tubos corrugados paralelos



Alcance de sujeción amplio



Ligero



Fiabilidad



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Evita que los cables se dañen

Sellado adicional

Fácil de ensamblar

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPAS

Intersección o terminación de tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección

Bajo demanda:

SILVYN® REC para FPAS67

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material:

NEC: PA66

REC: TPE

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EC

Rango de temperaturas:

NEC: -50°C a +135°C

REC: -50°C a +120°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® EC

Referencia	Tamaño nominal	Rango de alcance en mm	Abertura mm	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® NEC					
55507097	16	-	10,5	16	10
55507098	21	-	15	21	10
55507099	28	-	20	28	10
55507100	34	-	25,5	34	10
55507101	42	-	32	42	10
55507102	54	-	43,5	54	10
SILVYN® REC					
55507040	10	3 - 7	-	10	10
55507041	13	3 - 7	-	13	10
55507042	16	3 - 11	-	16	10
55507043	21	3 - 15	-	21	10
55507044	28	3 - 21	-	28	10
55507045	34	3 - 25	-	34	10
55507046	42	5 - 34	-	42	10
55507047	54	5 - 46	-	54	10

SILVYN® EC

