

SKINTOP® MULTI VENT

Pasacables múltiple hasta 29 cables, con elemento de compensación de presión transpirable para la ventilación de envoltentes cerrados.

Info

Sistema compacto pasacables múltiple con innovadora tecnología de gel

Elemento de compensación de presión transpirable con tecnología de membrana



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Alcance de sujeción amplio



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro de espacio



Resistente a radiación UV

Beneficios

El pasacables múltiple permite una mayor densidad (según la variante hasta 29 cables).

Amplios rangos de sujeción, variables cada 4 mm, para diferentes diámetros de cable, así como rangos de sujeción para cables de

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT

bus AS-I.

La flexibilidad en la selección del diámetro del cable reduce la variedad de piezas en stock y ofrece ventajas logísticas y en costes. Inserción directa de cable sin perforación previa de los pasacables gracias a la tecnología de gel elástico con innovadora tecnología de membrana.

Incluye un elemento de compensación de presión transpirable. Para utilizar en envoltentes cerrados para proporcionar el equilibrio de presión necesario. De este modo, se impide totalmente la entrada de humedad.

Ámbito de uso

Para la inserción múltiple sellada, con descarga de tracción para cables sin conectar y mangueras, a través de una envoltente. Para conseguir una ventilación óptima en envoltentes cerrados.

Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y con aceites

Características de producto

Membrana integrada que proporciona la compensación de presión necesaria y evita que penetre la humedad

Sellado integrado entre el cable y la carcasa (imperdible)

Libre de halógenos

Resistente al aceite, radiación UV y el ozono

El gel adhesivo permite un posicionamiento muy fácil en el interior durante el montaje

Composición de producto

Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)

Aviso

Velocidad de flujo de aire: 0,65 l/min

Entrega

SKINTOP® MULTI VENT con material de fijación incluido

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable
Aviso:	Configuración de orificios personalizada bajo demanda
Material:	Bastidor: policarbonato Sellado: gel Elemento de compensación de presión: PBT, PTFE, NBR
Grado de protección::	IP 68
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® MULTI VENT

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Número máx. de ejecuciones	Número de cables x Ø cable	Unidad / unid. embalaje
52220092	SKINTOP® MULTI VENT Version 1	21	6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm	1
52220093	SKINTOP® MULTI VENT Version 2	20	4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220094	SKINTOP® MULTI VENT Version 3	29	29 x 2-6 mm	1
52220095	SKINTOP® MULTI VENT Version 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1
52220160	SKINTOP® MULTI VENT Version 5	26	26 x 4-8 mm	1
52220162	SKINTOP® MULTI VENT Version 6	23	9 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11 mm, 2 x 10-14 mm	1

SKINTOP® MULTI VENT

SKINTOP® MULTI VENT