

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU/SSUE: tubo de protección de metal



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a temperaturas

Beneficios

Resistente a la tracción

Flexible

Soporta grandes fuerzas mecánicas

Resistente al calor

Ámbito de uso

tecnología de medición

Ingeniería de planta

Aplicaciones con tensión mecánica

Características de producto

Por lo general, bajo riesgo de incendio

Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

Aviso

SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento

SILVYN® SSU

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Material:

Acero galvanizado

Rango de temperaturas:

-100 °C a +300 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® SSU

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® SSU - acero galvanizado - 10 metros					
61804635	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	10
61804636	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	10
61804637	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	10
61804638	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	10
61804639	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	10
61804640	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	10
61804629	63	57.5 x 62.5	115	M 63 x 1,5	10
61804630	75	70.0 x 77.0	150	M 75 x 1,5	10
SILVYN® SSU - acero galvanizado - 25 metros					
61804631	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	25
61804632	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	25
61804633	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	25
61804634	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	25
61804614	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	25
61804626	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	25
61804627	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	25
61804628	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	25
SILVYN® SSU - acero galvanizado - 50 metros					
61804615	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	50
61804623	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	50
61804624	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	50
61804625	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	50