

## DYMO® XTL 300 / 500

Impresora de etiquetado sencillo, rápido y diverso para uso móvil



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Ahorro de espacio

### Beneficios

La impresora de etiquetas detecta automáticamente la etiqueta colocada

Manejo intuitivo gracias a las aplicaciones integradas para etiquetas

Ahorro de tiempo gracias a las etiquetas preconfeccionadas

Vista previa igual al original

Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales

### Ámbito de uso

Identificación de cables, cables unipolares y componentes

Resistente a luz ultravioleta, aceite, humedad y productos químicos

### Características de producto

Tecnología de impresión por transferencia térmica

XTL 500: ancho máx. de la etiqueta 54 mm, pantalla táctil, cuchilla de corte automática

### Normas de referencia / Aprobaciones

Cintas de vinilo y etiquetas laminadas:

aprobado por UL como componente según UL 969

Número de registro: MH48389

### Aviso

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## DYMO® XTL 300 / 500

Software DYMO ID para la conexión a PC (disponible en [www.dymo.com](http://www.dymo.com)) para una fácil transferencia de las etiquetas

### Ámbito de entrega

El kit contiene 1 DYMO XTL 500 (incl. etiquetas VIN 54BK/WH y LAM 38x39 WH), adaptador de carga, cable USB, batería de iones de litio, cinta de transporte e instrucciones, todo en maletín rígido

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Material:	Cintas de vinilo y etiquetas envolventes: Tubo retráctil de vinilo: Polioléfina (ignífugo UL224), ratio de contracción 3:1
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +60 °C

### Nota

DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid  
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**DYMO® XTL 300 / 500**

Referencia	Denominación	Anchura (mm)	Para Ø de cable en mm	de colores cinta	Impresora	m / unid. de embalaje
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Cintas de vinilo						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	transparente	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	blanco	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	blanco	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	blanco	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	rojo	XTL 500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	amarillo	XTL 500	7
Cintas de tubo retráctil						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	blanco	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	blanco	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	blanco	XTL 300/500	2,7

Última actualización (25.04.2024)



©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## DYMO® XTL 300 / 500



Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16