SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M, racor para SILVYN® HCC



Resistente a radicación UV

Beneficios
Desmontaje sencillo
Resistente a la tracción
Sellado

Ámbito de uso
Compatible con los modelos de tubo:
SILVYN® HCC

Composición de producto
Tuerca de conexión métrica
Cuerpo con junta interna y anillo de sujeción
Cabeza enroscable

Aviso
Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA6
Grado de protección::	IP 65
Rango de temperaturas:	-25°C a +100°C

Última actualización (01.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HG-M

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (01.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HG-M

Referencia	Denominación	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Compatible con SILVYN® HCC	Unidad / unid. embalaje
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Última actualización (01.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16