# SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX -M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

**Info**
IP66
IP67
IP68 (2bar)
IP69



Máxima protección frente a la vibración

Ahorro en tiempo de instalación

Protección frente a descarga de tracción

Resistente a temperaturas

Resistente a radicación UV

Impermeable

Variedad de certificados de aprobación

**Beneficios**
Montaje rápido
Gran resistencia a la tracción
Resiste el agua a presión
Protección frente a vibraciones

Última actualización (01.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® FPAX-M

## Ámbito de uso
En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS
Aplicaciones con vibraciones fuertes

## Características de producto
En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Desmontable con un destornillador

## Normas de referencia / Aprobaciones
UL FILENUMBER E308201

## Composición de producto
Tuerca de conexión métrica
Cuerpo con junta interna
Parte superior con dentado circular total integrado

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico |
| Colores disponibles: | Gris (RAL 7031)<br>Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV |
| Material: | PA66<br>Libre de halógenos |
| Grado de protección:: | IP66<br>IP67<br>IP68 (2bar)<br>IP69 |
| Rango de temperaturas: | desde -50 °C hasta +135 °C |

## Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

# SILVYN® FPAX-M

| Referencia | Tamaño métrico | Compatible con SILVYN® FPAS | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|
| SILVYN® FPAX-M negro | | | |
| 55506135 | 16 x 1,5/1 | FPAS 13 | 10 |
| 55506145 | 16 x 1,5/2 | FPAS 16 | 10 |
| 55506155 | 20 x 1,5/1 | FPAS 16 | 10 |
| 55506165 | 20x1,5/2 | FPAS 21 | 10 |
| 55506175 | 25 x 1,5 | FPAS 28 | 10 |
| 55506185 | 32 x 1,5 | FPAS 34 | 10 |
| 55506195 | 40 x 1,5 | FPAS 42 | 2 |
| 55506205 | 50 x 1,5/1 | FPAS 42 | 2 |
| 55506215 | 50 x 1,5/2 | FPAS 54 | 2 |
| 55506225 | 63 x 1,5 | FPAS 54 | 2 |
| 55506226 | 63 x 1,5 | FPAS 67 | 1 |
| SILVYN® FPAX-M gris | | | |
| 55506235 | 16 x 1,5/1 | FPAS 13 | 10 |
| 55506245 | 16 x 1,5/2 | FPAS 16 | 10 |
| 55506255 | 20 x 1,5/1 | FPAS 16 | 10 |
| 55506265 | 20x1,5/2 | FPAS 21 | 10 |
| 55506275 | 25 x 1,5 | FPAS 28 | 10 |
| 55506285 | 32 x 1,5 | FPAS 34 | 10 |
| 55506295 | 40 x 1,5 | FPAS 42 | 2 |
| 55507265 | 50 x 1,5/1 | FPAS 42 | 2 |
| 55507275 | 50 x 1,5/2 | FPAS 54 | 2 |
| 55507285 | 63 x 1,5 | FPAS 54 | 2 |
| 55507286 | 63 x 1,5 | FPAS 67 | 1 |

Última actualización (01.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16