

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

protección contra líquidos

Resistente a la tracción

Alta resistencia al aplastamiento

Apto para uso a la intemperie y enterrado directo

Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Apto para exteriores

En situaciones en que haya líquidos alrededor

Aplicaciones con tensión mecánica

Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

Cubierta de PVC

Aviso

Última actualización (01.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-2

Bajo demanda: color gris

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material:

Conducto interior: acero, galvanizado

Cubierta exterior: PVC

Rango de temperaturas:

de -15°C a +70°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® LCC-2

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® LCC-2					
61804702	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	30
61804712	12	10.2 x 14	40	M16x1,5/1	30
61804722	16	13 x 17	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	30
61804732	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	30
61804742	25	21.1 x 26	60	M25x1,5	30
61804752	32	28.1 x 34	90	M32x1,5	30
61804762	40	37.6 x 44.5	120	M40x1,5	10
61804772	50	48.4 x 55	130	M50x1,5	10
61804792	63	57.5 x 64.5	160	M63x1,5	10
61804787	75	70 x 79	190	M75x1,5	10