
UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Cable master con conector hembra M12 / M16

Cable Pre-Master M12/M16 (cubierta PUR) para una fácil conexión de cajas de distribución S/A pasivas y aplicaciones flexibles (cadenas de arrastre).



Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Ahorro de espacio

Cadenas portacables

Impermeable

Beneficios

Cable de conexión para cajas M8 con 4 hasta 10 puestos enchufables
En lugar de varios conductores individuales, se tiende un cable principal hacia la unidad de control
Cable híbrido para alimentación y transmisión de datos

Características de producto

Conector M12 hembra acodado en extremo libre del conductor, libre de halógenos
Conector M16 hembra acodado en extremo libre
Apto para uso en cadenas portacables
Libre de PWIS

Composición de producto

Sección transversal de los conductores:
M16: alimentación: 0,75 mm^2, señal: 0,34 mm^2;
M12: 0,14 mm^2
Aislamiento de conductor: PP (M12), PVC (M16)
Cubierta: PUR, negro

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material:	Contacto: CuZn Superficie de contacto: Ni/Au Tuerca moleteada: Latón niquelado Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección::	IP 67 IP 65/IP 67/IP 68 (M12)
Temperatura ambiente (en uso):	Plug/socket -25°C to +90°C Instalación fija: -40°C a +90°C -40°C a +80°C (M12) Uso flexible -5°C to 80°C
Codificación:	A-standard
Corriente nominal en A:	4 A 1,5 A (M12)

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Referencia	Denominación	Longitud en m	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
22260607	AB-C8-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260608	AB-C8-10,0PUR-M16FA	10	125	1
10-pines (8x señal - 2 puentes, 2x potencia)				
22260609	AB-C10-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260610	AB-C10-10,0PUR-M16FA	10	125	1
12- pines (10x señal - 2 puentas, 2x potencia)				
22260611	AB-C12-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260614	AB-C14-10,0PUR-M16FA	10	125	1

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16