

EPIC® SENSOR M12 V4A

Conector para montaje en campo M12 para la industria de alimentación y bebidas

Conectores de montaje en campo M12 con tuerca de acero inoxidable, para la conexión de sensores y actuadores con cables cortados a medida. Para la industria de alimentación y bebidas



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Alimentación y Bebidas



Ingeniería de planta



Resistente a la corrosión



Ahorro de espacio



Impermeable

Beneficios

Tuerca de acero inoxidable para asegurar la protección contra la corrosión

Ensamblaje rápido y sencillo in-situ

Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Easy connection with proven screw clamp connection

Ámbito de uso

Sistemas de automatización

Sistemas de transporte y transmisión.

Producción de alimentos y maquinaria de embalaje

Versión SKINTOP® para aplicaciones en exteriores

Características de producto

Conector de 4 contactos

Conexión atornillada

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

Libre de PWIS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material:

Contacto: CuZn

Superficie de contacto: Au (oro)

Tuerca moleteada: Acero inoxidable (V4A)

Grado de protección::

IP 67

Temperatura ambiente (en uso):

Macho/hembra -40 °C hasta +85 °C

Codificación:

A-standard

Corriente nominal en A:

4 A

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® SENSOR M12 V4A

Referencia	Denominación	Número de polos	Sección transversal en mm ²	Diámetro de cable en mm	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
macho, recto						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
hembra, recto						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Hembra, acodado						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1