

EPIC® SENSOR M12A Solder termination

Conector M12 de montaje en campo

Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado se lleva a cabo mediante soldadura y, por lo tanto, es resistente a golpes y vibraciones.



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro en tiempo de instalación



Impermeable

Beneficios

Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.

La conexión soldada es fácil de realizar y crea una conexión resistente a golpes y vibraciones.

Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.

Disponible en diferentes diseños.

Ámbito de uso

Las áreas de aplicación típicas son los sensores y actuadores a nivel de campo.

Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.

Características de producto

Versiones de 4 y 5 polos

Versiones apantallada y sin apantallar

Conexión atornillada o por desplazamiento de aislante (IDC)

Libre de PWIS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Última actualización (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12A Solder termination

Clasificación ETIM 6:	Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores
Grado de protección::	IP 67
Temperatura ambiente (en uso):	-25°C a +85°C
Material del contacto:	latón chapado en otro CuZn / Au
Material de superficie de contacto:	Au (oro)
Codificación:	A-standard

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® SENSOR M12A Solder termination

Referencia	Número de polos	Tipo de conexión	PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MM
381166329	12	Hembra	0.5
381166322	12	macho	0.5

EPIC® SENSOR M12A Solder termination