

EPIC® SENSOR M12/M12

Pasamuros de cuadro eléctrico M12, apantallado para sistemas CAN/DeviceNet/Cableado sensor/actuador
pasamuros para sensor/actuador para armarios de distribución, montaje roscado o bipolar (codificación A)



DeviceNet CANopen



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Protección frente a señales de interferencia



Impermeable

Beneficios

Solución de conexión flexible Plug & Play
Conector M12 en ambos lados

Características de producto

Para aplicaciones CANopen/DeviceNet
Cableado para sensor/actuador
Montaje de tornillo/bipolar

Composición de producto

Conector pasamuros de 5 pines, M12, codificación A
Conector M12 macho en conector M12 hembra
Versión apantallada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12/M12

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador
Material:	Contacto: CuZn Superficie de contacto: Au (oro) Inserto: PA 66 Tuerca: latón niquelado Sellado: FKM
Grado de protección::	IP 67
Temperatura ambiente (en uso):	macho/hembra de -25 °C a +85 °C
Codificación:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corriente nominal en A:	4 A

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® SENSOR M12/M12

Referencia	Denominación	Número de polos	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
Pasamuros de cuadro eléctrico				
22262020	AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH	5	24	1