


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 macho recto Y en 2 cables con conector M12 hembra

Cable sensor/actuador, con conector Y de 3 pines, conector macho en Y a 2 conectores hembra M12, apto para cadenas portacables



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro de espacio



Cadenas portacables



Impermeable

Beneficios

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

M12 macho Y 4 pines en dos cables con conector M8 hembra (3 pines)

Conector M12Y de 4 pines sobre

2x hembras M12 (4 pines), pin 2+4 punteado

Incluye portaetiquetas

Libre de PWIS

Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Coloración de conductores: marrón, azul y negro

Cubierta: PUR libre de halógenos, negro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material:

Contacto: CuSn

Superficie de contacto: Ni/Au

Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado

Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección::

IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (en uso):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Instalación fija: -40 °C hasta +80 °C

Uso flexible ocasional: -25 °C hasta +80 °C

Codificación:

A-standard

Corriente nominal en A:

4 A

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Referencia	Denominación	Número de polos	Longitud en m	LED	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	No	250	1
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	No	250	1
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	No	250	1
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	No	250	1
Hembra acodada						
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	No	250	1
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	No	250	1
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	No	250	1
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	No	250	1
Hembra acodada con LED						
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24	1
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24	1