


Cable multicoaxial RG 59 B/U

Esto ahorra costes de instalación. Cable de dos conductores, cubierta exterior de PVC. Rango de temperaturas de -40 °C a +80 °C



Beneficios

En sistemas extendidos, la utilización del cable multicoaxial RG 59 B/U como cable de alimentación apantallado evita la acumulación de cables individuales en paralelo a lo largo de grandes distancias. Esto reduce los costes de instalación y proporciona una protección mecánica mucho mayor para cables individuales sensibles.

Características de producto

Los cables multi coaxiales son más fáciles de instalar que las instalaciones individuales.

Composición de producto

2 x cables coaxiales individuales tipo RG 59 B/U
Cable de dos conductores
Cubierta de PVC
Color: negro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000019 Descripción de clase ETIM 5.0: cable coaxial
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000019 ETIM 6.0 Class-Description: cable coaxial
Basado en:	Similar a la especificación de MIL MIL-DTL17 H
Radio de curvatura mínimo:	Instalación fija: 15 x diámetro exterior
Rango de temperaturas:	Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Última actualización (06.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Cable multicoaxial RG 59 B/U

Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Cable multicoaxial RG 59 B/U

Referencia	Número de cables unipolares x modelo RG	Diámetro exterior mm	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
Impedancia característica 75 Ohm				
2170056	2 x RG 59 B/U	6.5 / 13	50	116