
UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Cable PROFIBUS: conector macho M12 a conector hembra M12

Robusto, cable PROFIBUS M12 (codificación B) listo para usar, con cubierta PUR (libre de halógenos), para uso flexible (cadenas portacables). Versión apantallada.

Info
Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta





Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Ahorro en tiempo de instalación

Cadenas portacables

Beneficios
Eficiente, para instalaciones PROFIBUS
Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Ámbito de uso
Ingeniería de planta

Características de producto
Cable PROFIBUS de dos conductores, apantallado
Conector M12, codificación B con sistema de conexión rápida
Apto para uso en cadenas portacables
Incluye portaetiquetas

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Normas de referencia / Aprobaciones
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto
Sección: 0,25 mm²
Color del conductor rojo, verde
Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, violeta
Diámetro exterior: 7.8 mm
Versión apantallada
El apantallado se realiza sobre el nudo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material:	Contacto: CuSn Superficie de contacto: Ni/Au Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección::	IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso):	Plug/socket -25°C to +90°C Instalación fija: -40°C a +80°C Flexión: -30°C a +80°C Cadenas portacables ≤ 70 °C
Codificación:	B - inverso
Corriente nominal en A:	4 A

Nota
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Referencia	Denominación	Longitud en m	Número de polos	Diseño	Tensión nominal	Unid. de embalaje
Conector macho a conector hembra						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0,2	2	recto - recto	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	2	recto - recto	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	recto - recto	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	recto - recto	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	recto - recto	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	recto - recto	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	recto - recto	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	recto - recto	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	recto - recto	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	acodado - acodado	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	acodado - acodado	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	acodado - acodado	250	1

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16