
EPIC® DATA PB M12

Conectores M12 de montaje en campo para sistemas bus, apantallados para PROFIBUS

Conector de bus de campo M12 para montaje en campo, para PROFIBUS, codificación B, apantallado, grado de protección elevado (IP67)



Componentes complementarios de automatización de Lapp

Robusto

Beneficios

Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
Coste óptimo y racional para cableado de instalación de BUS
Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Características de producto

Versión apantallada
Conector: M12, codificación B
Tuerca PG9- / PG11
Conexión atornillada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores
Material:	Contacto: CuSn Superficie de contacto: Au Portacontactos: PA66 Sellado: NBR Tuerca: latón niquelado Cuerpo: zinc niquelado

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB M12

Grado de protección::	IP 67
Temperatura ambiente (en uso):	Macho/hembra -40 °C hasta +85 °C
Codificación:	B - inverso (PROFIBUS)
Corriente nominal en A:	4 A

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB M12

Referencia	Denominación	Número de polos	Sección transversal del conductor en mm²	Diámetro de cable en mm	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
macho, recto						
22260653	AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22262078	AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1
hembra, recto						
22260646	AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22260889	AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16